

KERN UFA 1.5T0.5



Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten t/m 6t



Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×65 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1270×170×85 mm
Afmetingen rondlopende windbescherming - buiten (Ø×H)	1200×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×120 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	20 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analog (0 - 10 V) (optionele, factory) analog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP67

Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
---------------------------------	----------------------

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Vloerweegschalen

Meetsysteem

Afleesbaarheid [d]	500 g
Weegbereik [Max]	1500 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Reproducibilidad	0,5 kg
Linearisatie	± 1 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-1500 kg
Eenheden	kg g lb oz lb:oz
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M2)
Weegcel type	ZEMIC-H8C-1T
Weegcel verbinding	6-draads

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	52 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

KERN UFA 1.5T0.5



Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten t/m 6t

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
Accu	6 V, 1.2 Ah
Accu oplaadtijd	10 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1315×495×345 mm
Nettogewicht ca.	40 kg
Brutogewicht ca.	65 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

