

KERN UFA 6T-3

KERN

Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten t/m 6t



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep | Vloerweegschalen |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Afreesbaarheid [d] | 2000 g |
| Weegbereik [Max] | 6000 kg |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 4 kg |
| Reproducibilidad | 2 kg |
| Linearisatie | ± 4 kg |
| Weegstelsel | Rekmeetstrip |
| Resolutie | 3.000 |
| Tarrabereik | -6000 kg |
| Eenheden | kg g lb oz lb:oz |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 6000 kg (M2) |
| Weegcel type | H8C (ZEMIC) |
| Weegcel verbinding | 6-draads |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|-------|
| Scherm cijferhoogte | 52 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |

Ontwerp

| | |
|---|-----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 250×160×65 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1200×160×115 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1200×160 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal weegoppervlak | staal, gelakt |
| Materiaal plateau | staal, gelakt |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Statief kantelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Kabellengte | 5 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 5 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 20 m |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Meetcellen - aantal | 4 |

Functies

| | |
|--|--|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analog (0 - 10 V) (optionele, factory) analog (4 - 20 mA) (optionele, factory) |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | IP67 |

Tellen

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 10, 20, 50, 100, 200 |
|---------------------------------|----------------------|

Stroomvoorziening

| | |
|--|------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 110 V - 230 V AC |
|--|------------------|

KERN UFA 6T-3



Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten t/m 6t

| | |
|--|--------------------------|
| Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |
| Accu optioneel | Accu optioneel (factory) |
| Accu | 6 V, 1.2 Ah |
| Accu oplaadtijd | 10 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 8 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 35 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending


| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 2 d |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 490×1310×370 mm |
| Nettogewicht ca. | 95 kg |
| Brutogewicht ca. | 105 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-252 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-132 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

