

KERN UFB 600K200M

KERN

Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67) en ijkgoedkeuring [M]



| Categorie | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industriewegschalen |
| Productgroep | Palletweegschalen |

| Meetsysteem | |
|---|------------------------------|
| Afreesbaarheid [d] | 200 g |
| Weegbereik [Max] | 600 kg |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,4 kg |
| Minimumgewicht [Min] | 4 kg |
| Reproducibilidad | 0,2 kg |
| Linearisatie | ± 0,4 kg |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Resolutie | 3.000 |
| Tarrabereik | -600 kg |
| Eenheden | kg |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 500 kg (M2) |
| Weegcel type | ZEMIC H8C 0.5 ton |
| Weegcel verbinding | 6-draads |

| Approval | |
|--|---|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |

| | |
|--|--------|
| Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| Ijkeenheid [e] | 0,2 kg |

| Scherm | |
|---------------------------------|------------------|
| Scherm cijferhoogte | 52 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

| Ontwerp | |
|---|-------------------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 250×160×58 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1190×840×90 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1190×840 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal weegoppervlak | staal met poedercoating |
| Materiaal plateau | staal, gepoedercoat |
| Materiaal meetcel(len) | gelegeerd staal |
| Statief kantelbaar | ✓ |
| Kabellengte | 5 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 5 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 30 m |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Meetcellen - aantal | 4 |

| Functies | |
|--|--|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar |
| Tarreefunctie | handmatig (eenmaal en verschillende keren) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |

| | |
|-------------------------|--|
| Interfaces | RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analog (0 - 10 V) (optionele, factory) analog (4 - 20 mA) (optionele, factory) |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |

KERN UFB 600K200M

KERN

Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67) en ijkgoedkeuring [M]

Bescherming IP - meetcel IP67

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO UK CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO AUS UK US CH

Accu optioneel Accu optioneel (factory)

Accu 6 V, 1.2 Ah

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 8 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 35 h

Batterij geen batterij

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 10 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 95 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 2 d

Verzendmethode Expeditie

Afmetingen verpakking (B×D×H) 1420×910×310 mm

Nettogewicht ca. 55 kg

Brutogewicht ca. 90 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-250

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijkijng) 965-230

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-130

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

