

KERN UFN 600K200IPM

KERN

Palletweegschaal met roestvrijstalen lastopname (IP67) en roestvrijstalen afleesinrichting (IP65), met ijkgoedkeuring [M]



| | |
|--|--------|
| Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| Ijkeenheid [e] | 0,2 kg |

Scherm

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Scherm type | LCD met achtergrondverlichting |
| Scherm cijferhoogte | 52 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

Ontwerp

| | |
|---|--------------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 267×173×93 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1360×850×90 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1190×840 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Edelstaal |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | edelstaal (SUS304) |
| Materiaal meetcel(len) | gelegeerd staal |
| Statief kantelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Kabellengte | 5 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 5 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 30 m |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Meetcellen - aantal | 4 |

Functies

| | |
|--|--|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar |
| Tarreerfunctie | handmatig (eenmaal en verschillende keren) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |

| | |
|------------|---|
| Interfaces | RS-232 (optioneel, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) |
|------------|---|

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep | Palletweegschalen |

Meetsysteem

| | |
|---|------------------------------|
| Afleesbaarheid [d] | 200 g |
| Weegbereik [Max] | 600 kg |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,2 kg |
| Minimumgewicht [Min] | 4 kg |
| Reproducibilidad | 0,2 kg |
| Linearisatie | ± 0,2 kg |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Resolutie | 3.000 |
| Tarrabereik | -600 kg |
| Eenheden | kg |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 600 kg (M1) |
| Weegcel type | ZEMIC H8C 0.5 ton |
| Weegcel verbinding | 6-draads |

Approval

| | |
|--|---|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |

KERN UFN 600K200IPM



Palletweegschaal met roestvrijstalen lastopname (IP67) en roestvrijstalen afleesinrichting (IP65), met ijkgoedkeuring [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY



| | |
|--------------------------|---|
| | analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory) |
| Bescherming IP - scherm | IP65 |
| Bescherming IP - meetcel | IP67 |

Tellen

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 10, 20, 50, 100, 200 |
|---------------------------------|----------------------|

Stroomvoorziening

| | |
|--|--------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 110 V - 230 V AC |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | Batterij & Voeding |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Accu oplaadtijd | 10 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 20 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 35 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 10 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 95 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 2 d |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 1410×910×210 mm |
| Nettogewicht ca. | 55 kg |
| Brutogewicht ca. | 85 kg |
| UN-nummer (gevaarlijke stof) | 2800 |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-250 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-230 |
| Artikelnummer voor DAKkS-kalibratie | 963-130 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |