

# KERN UID 1500K-1DM

# KERN

Multibereik-Palletweegschaal met een hoge resolutie met ijkgoedkeuring [M] en meerdere gegevensinterfaces



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,2 kg; 0,5 kg

## Scherm

Scherm type	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	110×35 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1190×840×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1195×840 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	gelegeerd staal
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
Tijdweergave	✓
Tarreerfunctie	handleiding (eenmalig)
Hold-functie	✓
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Palletweegschalen

Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	200 g; 500 g
Weegbereik [Max]	600 kg; 1500 kg
Aantal weegbereiken	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg; 2,5 kg
Minimumgewicht [Min]	4 kg; 10 kg
Reproducibilidad	0,2 kg; 0,5 kg
Linearisatie	± 0,6 kg; 1,5 kg
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	-1500 kg
Eenheden	kg g lb oz PCS tJ HJ
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	4 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Mogelijke aanpassingspunten	1000 kg
Weegcel type	KELI-SQB-750kg
Weegcel verbinding	4-draads

Approval	
CE-teken	✓

# KERN UID 1500K-1DM



Multibereik-Palletweegschaal met een hoge resolutie met ijkgoedkeuring [M] en meerdere gegevensinterfaces

Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
---	---------

Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) Ijkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
------------	---

Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP67

<b>Tellen</b>	
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200

<b>Stroomvoorziening</b>	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	6 V; 1.3 Ah
Accu oplaadtijd	3 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	26 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	43 h
Batterij	geen batterij

<b>Milieuomstandigheden</b>	
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	10 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

<b>Verpakking &amp; verzending</b>	
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (BxDxH)	1240x890x250 mm
Nettogewicht ca.	44 kg

Brutogewicht ca.	65 kg
------------------	-------

<b>Diensten</b>	
Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

